

Блок питания SACN-3A-1-5-G2

№ изделия: 8149580

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	35 mm
Высота	130 mm
Длина	115 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	Однофазный
Входной ток	1,1 - 2,2 A
Номинальное выходное напряжение DC	24 V
Номинальный выходной ток	5 A
Диапазон входного напряжения AC	100 ... 240 V
Поддержание напряжения питания при сбое	100 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Авторизация	с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	450 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)