

# Блок питания SACN-3A-7-10-G2

№ изделия: 8149584

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	68 mm
Высота	130 mm
Длина	160 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	Однофазный
Входной ток	2,4 - 5,6 A
Номинальное выходное напряжение DC	48 V
Номинальный выходной ток	10 A
Диапазон входного напряжения AC	100 ... 240 V
Поддержание напряжения питания при сбое	15 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Авторизация	с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	1.603 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)