


# Плита для блочного монтажа CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-G14

№ изделия: 8154580

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	65 mm x 104 mm x 28 mm
Режим работы	двустороннего действия
Design features	Safety position – pneumatic output 2 exhausted Safety position – pneumatic output 4 pressurised
Стандартный номинальный расход	270 l/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	465 g
Тип крепления	По VDI/VDE 3845
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал корпуса	Aluminium, powder-coated