

Блок диагностики и обслуживания CDPX-X-B-W-10

№ изделия: 8155215

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 282 mm |
| Монтажная глубина | 29 mm |
| Высота | 197 mm |
| Длина | 34 mm |
| Макс. толщина передней панели | 5 mm |
| Часы реального времени | Да |
| Поддерживаемые ПЛК протоколы | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| Отклонение часов реального времени | <100 ppm at 25 °C |
| Количество цветов | 64 k |
| Дисплей | С подсветкой фона |
| Тип дисплея | Цвет TFT |
| Характеристики дисплея | Touchscreen |
| Размер дисплея | 10,1" |
| Запасная батарея | Super capacitor |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 10 ... 32 V |
| Разрешение дисплея | 1024x600 pixels |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Потребление тока при номинальном рабочем напряжении | 0,38 A |
| Авторизация | с UL us - Listed (OL) |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -20 ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 85 % не конденсирующий |
| Класс защиты | IP20 IP66 |
| Примечание по классу защиты | IP20 rear IP66 front |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C |
| Примечание по окружающей температуре | For vertical mounting |
| Вес продукта | 1.000 g |
| Интерфейс PLC | RS485 |
| Интерфейс USB | Да |
| Интерфейс Ethernet | RJ45 10/100 MBd |
| Тип крепления | Установка передней панели |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Программное обеспечение | Designer Studio |
| CPU данные | 256 MB RAM |