

Муфта EAMD-67-60-25-32X32-U

№ изделия: 8164976

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	25 mm
Установочный диаметр 2	32 mm
Размер	67
Номинальная длина	60 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	402 kgmm ²
Передаваемый момент	150 Nm
Вес продукта	789 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)