

Муфта EAMD-56-56-25-23X27-U

№ изделия: 8165047

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	25 mm
Установочный диаметр 2	23 mm
Размер	56
Номинальная длина	56 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	168 kgmm ²
Передаваемый момент	75 Nm
Вес продукта	452 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)