


# Суммирующий счетчик PZA-E-C

№ изделия: 8606

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	механический счетчик с пневмоприводом
Тип сброса	Кнопка или пневматический сигнал
Дисплей	6-местный
Давление отпускания, привод	< 0,15 bar
Давление отпускания, возврат	< 0,15 bar
Давление отклика, привод	> 0,8 bar
Давление отклика, возврат	2 bar
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Минимальное давление сброса	2 bar
Минимальная длина импульса, привод	8 ms
Минимальная длина импульса, возврат	150 ms
Минимальный период паузы, привод	10 ms
Минимальный период паузы, возврат	50 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	70 g
Тип крепления	Установка передней панели
Пневматическое присоединение	M5
Материал корпуса	PA