

Коллектор разводящий блочный FR-12-РК-4-В

№ изделия: 8762

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3,4 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Кол-во выходов	12
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление