

# Опорная стойка LN-250

№ изделия: 9039

FESTO

для поворотного крепления цилиндров типа DNC, DNGU, DNGUT,  
DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	250
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	14.385 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Железная отливка в графите