

Полимерный пневмошланг PU-1/8-VL

№ изделия: 9977

FESTO

для CN- и СК-соединений, отличается гибкостью и устойчивостью к продольному изгибу, полиуретан ((не предназначен для использования в пищевой промышленности).

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	3,18 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	13 mm
Внутренний диаметр	2,26 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-30 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,005 kg/m
Цвет	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)