



Ventil na čelný panel SVS-3-1/8

číslo dielca: 10190

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	120 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	3,5 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Upozornenie pre nútenú dynamizáciu	Spínacia frekvencia minimálne 1x za týždeň
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:::]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	8 N
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	POM
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník