


Škrtiaci ventil odfukovaného vzduchu GRE-1/8

číslo dielca: 10351

FESTO

s integrovaným tlmičom hluku zo sintrovaného kovu pre škrtenie odfukovaného vzduchu na ventiloch určitého konštrukčného vyhotovenia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	520 l/min
Menovitý prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 70 °C
Menovitý uťahovací moment	12 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	15 g
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz