


# Škrtiaci ventil odfukovaného vzduchu GRE-1/2

číslo dielca: 10353

FESTO

s integrovaným tlmíčom hluku zo sintrovaného kovu pre škrtenie odfukovaného vzduchu na ventiloch určitého konštrukčného vyhotovenia.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmíča
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	3.600 l/min
Menovitý prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 4.300 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz