

# Vložka do prísavky OASI-50

číslo dielca: 1048884

FESTO

pri znečistení vymeniť.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	0 ... 0,95 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	5,9 g
Typ upevnenia	nasunutelný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vložky prísavky	PE
Vhodné pre odľukovací impulz	$\leq 5$ bar
montážna poloha	Zúženie - vnútorné