



Ventil s jednocestnou kladkou L/O-3-PK-3

číslo dielca: 10749

FESTO

s chodom späť naprázdno a nástrčným pripojením pre hadicu NW 3.
Podľa pneu. pripojenia v kľudovej polohe otvorený, alebo uzavretý.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený/zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	80 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
Menovitá hodnota	2,5 mm
Druh riadenia	priamo
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila pri uzavretej základnej polohe	10 N
Ovládacia sila pri otvorenej základnej polohe	13 N
Hmotnosť výrobku	19 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Pneumatická prípojka 3	PK-3
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	POM