



Pneumatický ventil

J-3-PK-3

číslo dielca: 10772

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok	100 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Menovitá hodnota	2,5 mm
Čas prepnutia	7 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Typ upevnenia	na prípojnú dosku na montážnom ráme s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12	PK-3
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 14	PK-3
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 4	PK-3
Pneumatická prípojka 5	PK-3
Materiál pripojovacej dosky	Mosadz PPS-zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Zinkový odliatok odliaty pod tlakom