


Príruba motora EAMF-A-28D-28A

číslo dielca: 1087613

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	21 g
Kód rozhrania, motor in	28A
Kód rozhrania, teleso spojky	28D
Materiálový údaj	zhoda s RoHS