

Kryt EASC-H1-25-200

číslo dielca: 1096388

FESTO

Na ochranu vedenia drážkovaného hriadeľa



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25-200
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	482 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycieho profilu	Hliníková tvárna zliatina