

normovaný valec ESN-5/8"-1"-P

číslo dielca: 11162

FESTO

zakladajúce sa na DIN ISO 6432, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách. Rôzne možnosti upevnenia s a bez prídavných upevňovacích prvkov.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 1 " |
| priemer piesta | 5/8 " |
| podľa normy | ISO 6432 |
| Tlmenie | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| koniec piestnice | vonkajší závit |
| Pracovný tlak | 1,2 ... 10 bar |
| činnosť | jednočinný vysúvajúci |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 106,5 N |
| Pneumatická prípojka | M16x1,5 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre trubku valca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |