

# normovaný valec DSN-3/4"-4"-P

číslo dielca: 11345

FESTO

zakladajúce sa na DIN ISO 6432, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách. Rôzne možnosti upevnenia s a bez prídavných upevňovacích prvkov.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

| charakteristický znak                   | Hodnota  |
|---|--|
| Zdvih                                   | 101,6 mm   |
| priemer piesta                          | 3/4"   |
| podľa normy                             | ISO 6432   |
| Tlmenie                                 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| koniec piestnice                        | vonkajší závit                                   |
| Pracovný tlak                           | 1 ... 10 bar                                     |
| činnosť                                 | dvojčinný  |
| Pracovné médium                         | sušený vzduch, mazaný a nemazaný                 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2  |
| Teplota okolia                          | -20 ... 80 °C                                    |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok   | 158,3 N  |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred    | 188,5 N  |
| Pneumatická prípojka                    | M22x1,5  |
| Materiálová informácia pre kryt         | Hliníková tvárna zliatina                        |
| Materiálová informácia pre tesnenia     | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| Materiálová informácia pre piestnicu    | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                |
| Materiálová informácia pre trubku valca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                |