

normovaný valec DSN-3/4"-6"-P

číslo dielca: 11347

FESTO

zakladajúce sa na DIN ISO 6432, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách. Rôzne možnosti upevnenia s a bez prídavných upevňovacích prvkov.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	152,4 mm
priemer piesta	3/4"
podľa normy	ISO 6432
Tlmenie	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	158,3 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	188,5 N
Pneumatická prípojka	M22x1,5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ