



Tlmič nárazov DYSR-32-60-Y5

číslo dielca: 1138649

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	60 mm
Tlmenie	nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,6 s
Dlhý nastavovací čas	3 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	60 mm
Maximálna nárazová sila	6.400 N
Max. spotreba energie na zdvih	384 J
Max. spotreba energie za hodinu	330.000 J
Max. zvyšková energia	2 J
sila na návrat (spätný pohyb)	18 N
Hmotnosť výrobku	1.355 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ, kalená