



# elektromagnetický ventil

## MVH-5-1/4-S-B-VI

číslo dielca: 116002

FESTO

s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	1.300 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	7 mm
Sieťový modul	33 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Ručné pomocné ovládanie	áno
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Riadiaci tlak	1,5 ... 10 bar
Čas vypnutia	41 ms
Čas zapnutia	19 ms
Charakteristická hodnota cievky	24V DC
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
Teplota média	-5 ... 50 °C
Riadiace médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 11	G1/4