


Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

číslo dielca: 1166938

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 60 bar
Rozsah zobrazenia	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 6 MPa
Pracovný tlak	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	1,6
Spôsob ochrany	IP65
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	strieborný
Hmotnosť výrobku	80 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík
Stupnica	Trojité stupnica Bar (Externých) MPa (vonk.) psi (vnútorný)