


# Spätný ventil H-1/4-B

číslo dielca: 11689

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného uzáveru
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pracovný tlak Mpa	0,04 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak	0,4 ... 12 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný menovitý prietok 1 -> 2 z 6 na 5 bar	1.000 l/min
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Riadiace médium	LX1
Max. ťahovací krútiaci moment	11 Nm
Hmotnosť výrobku	25,4 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR