



elektromagnetický ventil

MVH-5-1/8-L-S-B-VI

číslo dielca: 117425

FESTO

s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak	3 ... 10 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný Vákuum
Riadiace médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 11	G1/8
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS