

Nepracované palce uchopovača BUB-HGPD-20

číslo dielca: 1180948

FESTO

Vhodné pre paralelný uchopovač HGPD.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku na čeľusť uchopovača	57 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál polotovaru	Hliníková tvárna zliatina