

# elektromagnetický ventil

## JMUH-5/2-D-1C-VI



číslo dielca: 119665

FESTO

pre ventilový terminál

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuua.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Šírka	42 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	9,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	Prípojovacia doska veľkosť 2 podľa ISO 5599-2
Pneumatická prípojka 2	Prípojovacia doska veľkosť 2 podľa ISO 5599-2
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 4	Prípojovacia doska veľkosť 2 podľa ISO 5599-2
Pneumatická prípojka 5	prípájacia platňa