


Prechodka s nástrčným pripojením SCN-PK-6

číslo dielca: 11974

FESTO

pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PL, PP, PU.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 4,8 mm |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Pneumatická prípojka 1 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Hliník |
| Materiál matice | Pozinkovaná oceľ |