



Tlmič hluku AMTE-M-LH-G1

číslo dielca: 1205865

FESTO

Vhodné pre zníženie hluku na odvetrávacích prípojoch pneumatických zariadení.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 0 ... 10 bar |
| Prietok do atmosféry | 17.235 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hladina akustického tlaku | 88 dB(A) |
| Teplota okolia | -40 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 115 g |
| Pneumatická prípojka | G1 |
| Materiál vložky tlmiča | bronz |
| Materiál závitového čapu | Mosadz |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |