

Tlmič hluku AMTE-M-LH-N18

číslo dielca: 1206989

FESTO

Vhodné pre zníženie hluku na odvetrávacích prípojoch pneumatických zariadení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	20
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	1.615 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	9 g
Pneumatická prípojka	1/8 NPT
Materiál vložky tlmiča	bronz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS