

Paralelná montážna sada EAMM-U-60-D40-57A-91

číslo dielca: 1210442

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	60
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	26,7 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,07 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	1.140 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS