

Plastová hadica PU-9-SW

číslo dielca: 12134

FESTO

pre CN- a CK-závitové spojky, mimoriadne pružné a odolné voči zlomeniu, polyuretán (nie je prípustné pri výrobe potravín).

Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	11,6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	76 mm
Vnútorňý priemer	9 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,056 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú dutinku, vnútorňý priemer 9mm s maticou
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	A 91 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)