



PE - menič VPE-1/8-2N

číslo dielca: 12594

FESTO

na pripájacej doske 2n.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	CCC
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Oblasť merania tlaku	-1 ... 0 bar
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Bod zopnutia	-0,25 bar
Miesto vypnutia	≤ 0,1 bar
Max. spínacia frekvencia	1 Hz
Minimálny záťažový prúd	100 mA
Rozsah pracovného napätia AC	12 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 250 V
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	Voliteľný: na montážny rám 2n s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre skriňu	PET POM Oceľ
Materiálová informácia, spínací kontakt	strieborný
Materiálová informácia, elektrický prípoj	Mosadz
Materiálová informácia pre membránu	CR
Spôsob ochrany	IP00, IP20 s ochranným krytom