


# nástrčné Y-spojenie QSY-10H-8

číslo dielca: 130635

★ Standardný program

s nástrčným púzdrom.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Standardný
Menovitá hodnota	4,6 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	15 g
Počet výstupov	2
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka, prívod	Nástrčná spojka QS-10
Pneumatická prípojka, vývod	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ