


# Y-spojenie, nástrčné

## QSY-8-6-50

číslo dielca: 130813

FESTO

redukujúca.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Veľkosť                                   | Štandardný   |
| Menovitá hodnota                          | 3,2 mm   |
| montážna poloha                           | ľubovoľný  |
| Typ                                       | Y-tvar   |
| veľkosť zväzku                            | 50   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull  |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 6 bar  |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 87 psi   |
| Pracovný tlak závislý od teploty          | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Teplotne závislý pracovný tlak            | -0,95 ... 14 bar   |
| Pracovný tlak závislý od teploty          | -13,775 ... 203 psi  |
| Klasifikácia Maritime                     | viď certifikát   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda podľa prehlásenia výrobcu na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou   |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota okolia                            | -10 ... 80 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 13 g   |
| Počet výstupov                            | 2  |
| Počet prívodov                            | 1  |
| Pneumatická prípojka 1                    | pre vonkajší priemer hadice 8 mm   |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 6 mm   |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | modrý  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS   |
| Materiál telesa                           | PBT  |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM  |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR  |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ  |