

nástrčná prípojka NPQP-D-R14-Q8

číslo dielca: 132422

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	5,3 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4,5 g
Pneumatická prípojka 1	R1/4
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PP
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ