

# nástrčné Y-spojenie NPQP-Y-Q12-Q10

číslo dielca: 132580

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                                      |
|---|--|
| Velkosť   | Štandardný                                   |
| Menovitá hodnota                                | 5,9 mm                                       |
| Konštrukčné vyhotovenie                         | Princíp Push-Pull                            |
| Teplotne závislý pracovný tlak                  | -0,95 ... 10 bar                             |
| Pracovné médium                                 | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu       | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 4  |
| Teplota okolia                                  | -20 ... 60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                                | 28,5 g                                       |
| Pneumatická prípojka 1                          | pre vonkajší priemer hadice 12 mm            |
| Pneumatická prípojka 2                          | pre vonkajší priemer hadice 10 mm            |
| Materiálový údaj                                | zahŕňa látky obsahujúce LABS<br>zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu               | PP   |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ            |