


Elektromagnetická cievka MSFG-24/42-50/60-DS

číslo dielca: 13264

FESTO

pre štandardnú zásuvku podľa DIN EN 175301



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Minimálny čas pritiažnutia	10 ms
Spínacia doba	100 %
Účinník cos {phi}	0,7
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 9 VA, Pridržiavací výkon 7 VA
Prípustné kolísanie frekvencie	+/- 5 %
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Maximálny ťahovací moment pre zásuvku	0,4 Nm
Hmotnosť výrobku	55 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'