


Nástrčná závitová spojka CRQS-1/4-6

číslo dielca: 132644

FESTO

Vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 4,2 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -15 ... 120 °C |
| Hmotnosť výrobku | 18 g |
| Použiteľné vedenia | PFAN |
| Typ upevnenia | Vonkajší šesťhran SW14 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit R1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 6 mm |
| Materiál závitového čapu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál tesnenia hadice | FPM |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál oporného krúžku | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |