


# Vložka QSPLLKG20-5/16-U

číslo dielca: 132866

FESTO

s nástrčným prípojom, tvar L, dlhý.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	4,8 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Pneumatická prípojka 1	QSP...20
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 5/16"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ