


Upínací modul EV-15/40-4

číslo dielca: 13289

FESTO

s funkciou spätného pohybu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	4 mm
Upínací povrch	15x40
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5
Teplota okolia	-20 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M5
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál membrány	TPE-U(PU)