


Nástrčná L-prípojka NPQP-LQ-R12-Q12-FD

číslo dielca: 133070

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	6,9 mm
Typ	Tvar L, dodatočný nástrčný prípoj, po dĺžke
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	28 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW22
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit R1/2
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 12 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PP
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ