


# Nástrčný spoj NPQP-D-Q10-E-FD-P10

číslo dielca: 133094

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| Velkosť                                   | Štandardný                                   |
| Menovitá hodnota                          | 9 mm   |
| Typ                                       | priamy tvar                                  |
| veľkosť zväzku                            | 10   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                            |
| Teplotne závislý pracovný tlak            | -0,95 ... 10 bar                             |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou           |
| LABS - konformita                         | VDMA24364 - zóna III                         |
| Vhodné pre potravinárstvo                 | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch     |
| Teplota okolia                            | -20 ... 60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                          | 13 g   |
| Pneumatická prípojka 1                    | pre vonkajší priemer hadice 10 mm            |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 10 mm            |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |
| Materiál telesa                           | PP   |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ            |