



# PE - menič

## PE-PK-3X2-2N

číslo dielca: 13691

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	CCC
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Spínací výstup	Typ kontaktu
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysteréziou
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Bod zapnutia, maximálny	2 bar
Bod vypnutia, minimálny	0,5 bar
Max. spínacia frekvencia	1 Hz
Minimálny záťažový prúd	100 mA
Rozsah pracovného napätia AC	12 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 250 V
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	Voliteľný: na montážny rám 2n s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	PK-3
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok PA Oceľ
Materiálová informácia, spínací kontakt	strieborný
Materiálová informácia, elektrický prípoj	Mosadz
Materiálová informácia pre membránu	TPE-U(PU)
Spôsob ochrany	IP00, IP20 s ochranným krytom