


# Viacnásobná nástrčná spojka KM-22-B

číslo dielca: 13694

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálny počet výstupov	22
Pneumatická prípojka	pre vonkajší priemer hadice 3 mm pre vonkajší priemer hadice 4 mm pre vonkajší priemer hadice 6 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS