

prírubový valec EFK-20-25-P

číslo dielca: 13737

Výbehový typ

[so spätnou pružinou](#)

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|---|
| Zdvih | 25 mm |
| priemer piesta | 20 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| činnosť | jednočinný vysúvajúci |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 150 N |