



# Vákuová prísavka VASB-15-1/8-SI-B

číslo dielca: 1377689

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kompenzátor výšky prísavky	5,6 mm
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	15 mm
objem prísavky	0,83 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	8,5 N
Hmotnosť výrobku	4 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	G1/8
Farba	transparentný
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (Silikón)