

# Vákuová prísavka VASB-75-1/4-SI-B

Číslo dielu: 1378427

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota  |
|--|--|
| Výškové vyrovnanie prísavky                    | 15.5 s   |
| Menovitá šírka                                 | 4 s  |
| Priemer prísavky                               | 75 s   |
| Objem prísavky                                 | 65.5 cm <sup>3</sup>   |
| Poloha prípojov                                | hore   |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná  |
| Tvar prísavky                                  | kruhová, vlnovec, 1,5-násobný                                  |
| Prevádzkový tlak                               | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364 zóna III   |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                    | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                      |
| Teplota okolia                                 | -40 °C...200 °C  |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 228 N  |
| Hmotnosť výrobku                               | 78 g   |
| Spôsob upevnenia                               | cez prípoj vákua   |
| Prípoj vákua                                   | G1/4   |
| Farba  | priehľadná   |
| Shore tvrdosť                                  | 60 +/- 5   |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Hliníková tvárna zliatina                                      |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS   |
| Materiál prísavky                              | VMQ (silikón)  |