


Vákuová prístavka VASB-8-M5-PUR-B

číslo dielca: 1395637

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kompenzátor výšky prístavky	3,3 mm
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	8 mm
objem prístavky	0,163 cm ³
Efektívny priemer sania	7,1 mm
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prístavky	kruhovú, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	2,8 N
Hmotnosť výrobku	4 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M5
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prístavky	PUR